

Garant**Gevindbakke HSS-E, MF: 4X0,5****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 141055 4X0,5 |
| GTIN | 4062406189518 |
| Artikelklasse | 11K |

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidste form; **med skæreansnit i begge sider.**

Ansnit i 2. gear.

Finslebet og **nitret**, spånvinkel ca. 15°.

Til hård og rustfrit stål.

Skæreretning: højre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 0,5 mm

Udvendig Ø: 20 mm

Højde: 5 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------|-----------|
| Højde | 5 mm |
| Stigning | 0,5 mm |
| Toleranceklasse | DIN 13 6g |
| Udvendig Ø | 20 mm |

| | |
|-----------------|-------------|
| Gevindstørrelse | M4×0,5 |
| Gevindtype | MF |
| Flankevinkel | 60 grader |
| Skæremateriale | HSS E |
| Norm | EN 22568 |
| Skæreretning | højre |
| Produkttype | Gevindbakke |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1100 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | betinget egnet | | |
| INOX < 900 N/mm ² | egnet | | |
| INOX > 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |