

**Vinkel nøjagtighed 2, Vinkelbenlængde: 1000X500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	452590 1000X500
GTIN	4045197780928
Artikelklasse	42F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Højkanter og flade sider slebne. Kontrolflader slebne.

**Anvendelse:**

Til præcise arbejder ved almindelig værkstedsbrug.

**Nøjagtighed:**

**DIN 875 / 2** – vinkeltolerance f.eks. ved str. 100×70 = 0,030 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Retvinklethed	0,12 mm
Bentværsnit	50×10 mm
Vinkelbenlængde	1000×500 mm
Norm	DIN 875
Nøjagtighed	2
Produkttype	Fladvinkel

