

Garant**Excenterspændeklemme, Gevind M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	370001 M10
GTIN	4045197782373
Artikelklasse	310

Beskrivelse**Udførelse:**

- 6-kant-stålskive med stål-excenterskrue.
- Opspænding af vilkårligt formede emner.
- 6 forskellige geometrier på spændefladerne: 1. Prisme med 150° åbningsvinkel 2. Rillet på langs 3. Trin glat 4. Riflet 5. Glat 6. Med belægning, glat.
- Lille pladsbehov, derved få interferenskonturer.

Udførelse reklametekst:

- Opspænding af vilkårligt formede emner.
- 6 forskellige geometrier på spændefladerne.

Anvendelse:

Egnet til opspænding af rå og færdige emner.

Bemærk:

Der kræves en sekskantvinkelskruetrækker str. 7!

Teknisk beskrivelse

Gevind M	M10
Indvendig sekskantskive SW ₁	7 mm

Skivehøjde H	10 mm
Gevindlængde L	9 mm
Excentervandring S_1	1,6 mm
Mål A	12,7 mm
Sekskantskive SW	25 mm
Spændekraft	9 kN
Maks. tilspændingsmoment	28 Nm
Produkttype	Excenterspændeklemme