

Garant**LED-lommelygte med batterier, Type: 125mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081505 125
GTIN	4062406192662
Artikelklasse	01A

Beskrivelse**Udførelse:**

Holdbar og meget robust LED-lommelygte af eloxeret aluminium. **LED-teknologi** med **fremragende lyseffekt**.

- **Lyskegle med lavt tab af diffust lys.**
- **Høj energieffektivitet af hensyn til en lang levetid.**
- **Lysring til nem lokalisering i mørke.**
- **Stænkvandsbeskyttet, kapslingsklasse IP54.**

Homogen belysning med spredelinse, ethånds trykkontakt foran.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Passende batterier finder du under nr. 081551 ff.

Teknisk beskrivelse

Batteritype	Micro, AAA
Brændetid	4 - 10 h
Antal medfølgende batterier	3
Lyskilde	LED-modul
Beskyttelsesklasse IP	IP 54
Hoved-Ø	29 mm
ATEX-zone	Ingen

Samlet længde	125 mm
Lysnet	100 - 250 lm
Vægt	119 g
Energiforsyning	Batteridrevet
Produkttype	Lommelygte

Tilbehør

Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081552 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081553 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081551 LR3
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081554 LR3
Lithium-metal-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081559 LR3