

WELDAS®

Svejsebeskyttelsehandsker, par 10-2000, Handskestørrelse: 9**Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 094122 9 |
| GTIN | 8718564520224 |
| Artikelklasse | 06E |

Beskrivelse**Udførelse:**

10-2000. Svejsehandske af højkvalitets-**oksespaltlæder** med **COMFOflex®-teknologi** og KEVLAR® 4 ply + 5 ply søm. Manchet med bomuldsfor. Rummelig pasform og **god varmeisolering.**

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|---------------------|
| Handskestørrelse | 9 |
| Handsketype | Svejsehandsker |
| Beskyttelseskategori | Kategori III |
| Handskeegenskab | Flammehæmmet trin 4 |
| Anvendelse | flergangsbrug |
| Længde | 350 mm |
| Bæremateriale | Oksespaltlæder |

| | |
|--------------|----------------|
| Materiale | Oksespaltlæder |
| EN 388: 2003 | 4133 |
| EN 388 | 3143X |
| EN 407 | 41334X |
| EN 12477 | type A |
| Svejsemetode | MIG/MAG |
| Farve | gul |
| Produkttype | Svejsehandsker |

Tilbehør

| | |
|-------------------------|--------|
| Svejsehandske 44-3008LB | 094135 |
|-------------------------|--------|