

WELDAS®

Svejsebeskyttelsehandsker, par 10-2750, Handskestørrelse: 10**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094126 10
GTIN	8718564520958
Artikelklasse	06E

Beskrivelse**Udførelse:**

10-2750. Bekvem **olie- og vandresistent** svejsehandske af **oksespalt- og hellæder** med **COMFOflex®-teknologi** og KEVLAR® 4 ply + 5 ply-søm. Med lige tommel. **Varmebestandig op til 250 °C kontaktvarme.** Manchet med bomuldsfor.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	10
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Svejsehandsker
Handskeegenskab	Flammehæmmet trin 4
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	360 mm
Bæremateriale	Oksespalt-/narvlæder

Materiale	Oksespalt-/narvlæder
EN 388: 2003	4143
EN 388	3133X
EN 407	423X4X
EN 12477	Type A/B
Svejsemetode	MIG/MAG
Farve	yellow / white
Produkttype	Svejsehandsker

Tilbehør

Svejsehandske 44-3008LB	094135
-------------------------	--------