

**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250020 16/09
GTIN	4045197781819
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 3
Fjedersæt	259044 5
ISO-kode holder	PCBNR/L 1616H09
Underlægsplade	259031 27
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	16 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Samlet længde L	100 mm
Knæledsskrue	259018 6
Hovedlængde L <sub>1</sub>	20 mm
Skaftstørrelse	16 mm
Plattestørrelse	9 mm
Knæled	259015 9
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9