

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250020 25/09
GTIN	4045197781833
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Hovedlængde L ₁	21 mm
Knæledsskrue	259018 6
Samlet længde L	150 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Funktionsbredde L ₄	25 mm
Underlægsplade	259031 27
ISO-kode holder	PCBNR/L 2525M09
Skaftstørrelse	25 mm
Knæled	259015 9
Plattestørrelse	9 mm
Fjedersæt	259044 5
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3