

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250021 20/09
GTIN	4045197781857
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 5
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Knæled	259015 9
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
ISO-kode holder	PCBNR/L 2020K09
Fjederstiftsæt	259047 3
Underlægsplade	259031 27
Knæledsskrue	259018 6
Plattestørrelse	9 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Samlet længde L	125 mm
Hovedlængde L ₁	21 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 9	259015 9
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6