

**Garant****Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250021 25/09
GTIN	4045197781864
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Plattestørrelse	9 mm
Knæledsskrue	259018 6
Hovedlængde L <sub>1</sub>	21 mm
Underlægsplade	259031 27
Samlet længde L	150 mm
ISO-kode holder	PCBNR/L 2525M09
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Fjederstiftsæt	259047 3
Fjedersæt	259044 5
Skaftstørrelse	25 mm
Knæled	259015 9
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

### Tilbehør

Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3