

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 25/09
GTIN	4045197781895
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 6
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	150 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	PCKNR/L 2525M09
Fjederstiftsæt	259047 3
Fjedersæt	259044 5
Skaftstørrelse	25 mm
Underlægsplade	259031 27
Hovedlængde L ₁	25 mm
Knæled	259015 9
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3