

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250023 16/09
GTIN	4045197782601
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Hovedlængde L ₁	22 mm
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Fjedersæt	259044 5
ISO-kode holder	PCKNR/L 1616H09
Skaftstørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 27
Samlet længde L	100 mm
Plattestørrelse	9 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæledsskrue	259018 6
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Knæled	259015 9
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæled Type 9	259015 9
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3