

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250023 25/09
GTIN	4045197782625
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 9
ISO-kode holder	PCKNR/L 2525M09
Funktionsbredde L ₄	32 mm
Plattestørrelse	9 mm
Skaftstørrelse	25 mm
Knæledsskrue	259018 6
Samlet længde L	150 mm
Underlægsplade	259031 27
Hovedlængde L ₁	25 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Fjederstiftsæt	259047 3
Fjedersæt	259044 5
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 9	259015 9
Fjederstift10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjederstiftsæt10 dele Type 3	259047 3