

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250023 25/16
GTIN	4045197782632
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	16 mm
Fjederstiftsæt	259047 4
Fjedersæt	259044 6
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Skaftstørrelse	25 mm
Knæledsskrue	259018 11
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	PCKNR/L 2525M16
Underlægsplade	259031 35
Hovedlængde L ₁	30 mm
Samlet længde L	150 mm
Knæled	259015 12
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 35	259031 35
Fjederstiftsæt10 dele Type 6	259044 6
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjederstiftsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæled Type 12	259015 12