

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 32/19mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250023 32/19
GTIN	4045197782656
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1906..
Samlet længde L	170 mm
Fjedersæt	259044 7
Underlægsplade	259031 36
Knæled	259015 13
Knæledsskrue	259018 13
Fjederstiftsæt	259047 5
ISO-kode holder	PCKNR/L 3232P19
Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Hovedlængde L ₁	40 mm
Plattestørrelse	19 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæled Type 13	259015 13
Underlagsplatte Type 36	259031 36
Knæledsskrue Type 13	259018 13
Fjedersæt10 dele Type 7	259044 7