

**Minislibebånd Ø90×100 mm, KK770J, Korn: 180****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	568556 180
GTIN	4018875275528
Artikelklasse	56V

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Kompaktkorn** er en kombination af mange enkelte korundkorn. På grund af konstant frigivelse af nye slibekorn opnås et **konstant sliberesultat** og en lang standtid. Til **finslibning af højt legerede ståltyper, krom-nikkel-stål, titanlegeringer etc.**

Minislibebånd Ø 90×100 mm (289×100 mm).

**Anvendelse:**

På fladeslibe- og glittemaskiner med holdevalse nr. 568570 / 568577 (boring Ø 19 mm). Maks. omdrejningstal 5000 min<sup>-1</sup>.

Åben kornspredning kræver mindre arbejdsstryk, jævn slitage.

Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1 %

**Teknisk beskrivelse**

Korn	180
Slibebånds-Ø	90 mm
Slibebånd, bredde	100 mm
Slibemiddel	Korund
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %

Producentbetegnelse	KK770J
Drevmaskine	Glittermaskine
maks. omdrejningstal	5000 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Slibebånd

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		
Ti	egnet		
CuZn	betinget egnet		
Lak	egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Holdevalse Ø 90×100 mm Type AIR	568575 AIR
Holdevalse Ø 90×100 mm Type HARD	568580 HARD
Holdevalse Ø 90×100 mm Type SOFT	568580 SOFT
Holdevalse Ø 90×100 mm Type AIR	568580 AIR