

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 25/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 25/16
GTIN	4045197782663
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Underlægsplade	259031 35
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	30 mm
Knæled	259015 12
ISO-kode holder	PCKNR/L 2525M16
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Skaftstørrelse	25 mm
Knæledsskrue	259018 11
Fjedersæt	259044 6
Fjederstiftsæt	259047 4
Plattestørrelse	16 mm
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	32 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Knæled Type 12	259015 12
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Underlagsplatte Type 35	259031 35