

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 32/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250022 32/16
GTIN	4045197782670
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	170 mm
Underlægsplade	259031 35
ISO-kode holder	PCKNR/L 3232P16
Hovedlængde L ₁	34 mm
Skaftstørrelse	32 mm
Funktionsbredde L ₄	40 mm
Fjedersæt	259044 6
Fjederstiftsæt	259047 4
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Knæled	259015 12
Knæledsskrue	259018 11
Plattestørrelse	16 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	75 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 35	259031 35
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæled Type 12	259015 12