

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250024 16/09
GTIN	4045197782694
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 5
Underlægsplade	259031 27
Plattestørrelse	9 mm
Skaftstørrelse	16 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
ISO-kode holder	PCSNR/L 1616H09
Knæledsskrue	259018 6
Funktionsbredde L ₄	20 mm
Samlet længde L	100 mm
Knæled	259015 9
Hovedlængde L ₁	22 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3