

**Garant****Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250024 20/09
GTIN	4045197782700
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Fjederstiftsæt	259047 3
Knæledsskrue	259018 6
ISO-kode holder	PCSNR/L 2020K09
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm
Fjedersæt	259044 5
Hovedlængde L <sub>1</sub>	26 mm
Skaftstørrelse	20 mm
Underlægsplade	259031 27
Knæled	259015 9
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	125 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel $\kappa$	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæled Type 9	259015 9
Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæledsskrue Type 6	259018 6