

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250025 20/09
GTIN	4045197782731
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Knæled	259015 9
Plattestørrelse	9 mm
Funktionsbredde L ₄	25 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Underlægsplade	259031 27
Hovedlængde L ₁	26 mm
Samlet længde L	125 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Knæledsskrue	259018 6
ISO-kode holder	PCSNR/L 2020K09
Fjedersæt	259044 5
Skaftstørrelse	20 mm
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Underlagsplatte Type 27	259031 27
Knæled Type 9	259015 9
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5