

Garant**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250025 25/09
GTIN	4045197782748
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 5
Knæledsskrue	259018 6
Funktionsbredde L ₄	32 mm
ISO-kode holder	PCSNR/L 2525M09
Skaftstørrelse	25 mm
Plattestørrelse	9 mm
Knæled	259015 9
Samlet længde L	150 mm
Hovedlængde L ₁	25 mm
Fjederstiftsæt	259047 3
Underlægsplade	259031 27
passende vendeskærsplatter	CN.. 09T3..
Norm	Fabriksnorm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader

Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Fjederstifsæt10 dele Type 3	259047 3
Knæledsskrue Type 6	259018 6
Knæled Type 9	259015 9
Fjedersæt10 dele Type 5	259044 5
Underlagsplatte Type 27	259031 27