

**HOLEX****ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 16, Nom. spænde-Ø d: 2mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309445 2
GTIN	4045197782816
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet og slebet.

**Fordel:**

Gennem radialkompensation **udlignes lette centrumfejl** (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

**Anvendelse:**

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	2 mm
Adapter	ET 16
Norm	Fabriksstandard
Udvendig Ø D	17 mm
Samlet længde L	29 mm

Aksialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning	0,3 mm
Radialkompensation R, friktion	0,05 mm
Produkttype	Spændehoved