

HOLEX**ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 32, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309448 6
GTIN	4045197783110
Artikelklasse	32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og slebet.

Fordel:

Gennem radialkompensation **udlignes lette centrumfejl** (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

Anvendelse:

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

Teknisk beskrivelse

Nom. spænde-Ø d	6 mm
Adapter	ET 32
Norm	Fabriksstandard
Udvendig Ø D	33 mm

Samlet længde L	42,5 mm
Aksialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning	0,5 mm
Radialkompensation R, friktion	0,1 mm
Produkttype	Spændehoved