

**HOLEX****ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 16, Nom. spænde-Ø d: 4mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 309445 4      |
| GTIN                | 4045197782854 |
| Artikelklasse       | 32Z           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Hærdet og slebet.

**Fordel:**

Gennem radialkompensation **udlignes lette centrumfejl** (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.

**Anvendelse:**

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

**Teknisk beskrivelse**

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Nom. spænde-Ø d | 4 mm            |
| Adapter         | ET 16           |
| Norm            | Fabriksstandard |
| Udvendig Ø D    | 17 mm           |
| Samlet længde L | 29 mm           |

|  |             |
|--|-------------|
| Aksialkompensation                       | 0,1 mm      |
| Radialkompensation R, gevindbearbejdning | 0,3 mm      |
| Radialkompensation R, friktion           | 0,05 mm     |
| Produkttype                              | Spændehoved |