

HOLEX**ET-spændetang med radialudligning til snittapper og rivning, ET 25, Nom. spænde-Ø d: 8mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

309447 8

GTIN

4045197783059

Artikelklasse

32Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Hærdet og slebet.

Fordel:Gennem radialkompensation **udlignes lette centrumfejl** (til krævet koncentricitet og gevind- eller pasningskvalitet). Aksialkompensation på 0,1 mm.**Anvendelse:**

Til gevindskæring og rivning på fræse- og drejecentre.

Passer til:

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

Bemærk:Spænder kun nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.****Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d

8 mm

Adapter

ET 25

Norm

Fabriksstandard

Udvendig Ø D

26 mm

Samlet længde L	35 mm
Aksialkompensation	0,1 mm
Radialkompensation R, gevindbearbejdning	0,4 mm
Radialkompensation R, friktion	0,05 mm
Produkttype	Spændehoved