

**Garant****Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 52/5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213210 52/5
GTIN	4045197783561
Artikelklasse	210

**Beskrivelse****Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

**Bemærk:**

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

**Teknisk beskrivelse**

Skær-Ø $D_c$	52 mm
Holdeboring-Ø	22 mm
Antal skær Z	5
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Samlet længde $L_{i,alt}$	40 mm
Maks. skæredybde $a_{p,max}$	1,4 mm
Ø $D_3$	37,6 mm
Vendeplatteskruesæt	219884 (10IP; 2,2 Nm)

Indvendig køling	ja
Serie	Hi5
Indstillingsvinkel $\kappa$	90 grader
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

---

## Tilbehør

PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2
Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884