

Garant**Hi5 high-performance-fræser, med boring, Ø D / antal skær Z: 66/6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	213210 66/6
GTIN	4045197783585
Artikelklasse	210

Beskrivelse**Udførelse:**

Utrolig rolig gang på grund af ulige tanddeling.

Bemærk:

Anvend GARANT momentskruetrækker TQ nr. **211750 str. 2,2** med klinge nr. **674252 str. 10IP**.

Teknisk beskrivelse

Skær-Ø D_c	66 mm
Maks. skæredybde $a_{p\text{ maks}}$	1,4 mm
Vendeplatteskruesæt	219884 (10IP; 2,2 Nm)
Antal skær Z	6
Holdeboring-Ø	27 mm
passende vendeskærsplatter	POMX 0704..
Samlet længde $L_{i\text{ alt}}$	50 mm
Ø D_3	51,6 mm

Indvendig køling	ja
Serie	Hi5
Indstillingsvinkel κ	90 grader
Skaftudførelse	med boring
Deling af skærene	ulige
Værktøjsudskiftning	PowerCard
Produkttype	Kopifræser

Tilbehør

Vendeplatteskruesæt 10 dele	219884
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 10IP	674252 10IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2