

Ansell**Kemaliebeskyttelsehandsker, par AlphaTec® 58-435, Handskestørrelse: 7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094757 7
GTIN	10076490470927
Artikelklasse	04P

Beskrivelse**Udførelse:**

Beskyttelsehandske i kategori III.

AlphaTec® 58-435. Beskyttelsehandske af nitrilmateriale uden bæreremateriale med et inderfor af bomuldsvelour. Høj fleksibilitet og stor fingerbevægelighed. Den snævre pasform sørger for, at handsken sidder sikkert til i inderhånden. Den yderst modstandsdygtige nitrilbelægning bevirker en fremragende beskyttelse mod flænger, stiksår, og hudafskrabninger over længere tidsrum. En barriere på manchetten, der kan slås om, forhindrer dråbebelastning af underarmene; den forlængede manchette udvider beskyttelsen op til underarmen.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.
EN 374:2016: Type A (AJKLOPT)

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	7
Serie	AlphaTec®
Beskyttelseskategori	Kategori III

Handsketype	Kemikaliebeskyttelsehandsker
Indhold	12
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	allergiker-hudvenlig
Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (AJKLOPT)
Kemikaliebestandighed	AJKLOPT
EN 388:2016	4001A
Materiale	Nitril
Bæremateriale	Nitril
AQL	0,65
Anvendelsesområde	Allround
Længde	380 mm
Tykkelse	0,4 mm
Farve	sort / grøn
Anvendelse	flergangsbrug
Vægt	59 g
Skærebeskyttelsesklasse	A
Belægning	Nitril
Produkttype	Kemikaliebeskyttelsehandsker