

uvex**Kemikaliebeskyttelsehandsker, par uvex profabutyl B-05R,****Handskestørrelse: 11**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094762 11
GTIN	4048612043127
Artikelklasse	04W

Beskrivelse

Udførelse:

uvex profabutyl B-05R. Fremstillet af 100 % butylgummi, yder især beskyttelse mod estere og ketoner. Høj uigennemtrængelighed for vanddamp, gasser og toksiske kemikalier. Temperaturbestandig fra ca. -20 °C til 90 °C.

Advarsel:

Butyl er ikke bestandig over for olie, fedt, aliphatiske og aromatiske kulbrinter, klorkulbrinter.

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne. EN 374:2016: Type A (ABIKLP)

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Handsketype	Kemikaliebeskyttelsehandsker
Beskyttelseskategori	Kategori III

Beskyttelsesklasse	Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
EN 374:2016	Type A (ABIKLP)
Kemikaliebestandighed	ABIKLP
EN 388:2016	2010X
Materiale	Butyl
Bæremateriale	Butyl
Længde	350 mm
Tykkelse	0,5 mm
Farve	sort
Anvendelse	flergangsbrug
Kontaktvarme op til	90 °C
Produkttype	Kemikaliebeskyttelseshandsker