

**Ansell****Skære- og varmebeskyttelsehandsker, par HyFlex® 11-501,  
Handskestørrelse: 8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	094625 8
GTIN	10076490492363
Artikelklasse	04P

**Beskrivelse****Udførelse:**

**HyFlex® 11-501.** Nitrilbelagt **skærebeskyttelsehandske** med ekstra beskyttelse mod varme og smeltestænk. **God bevægelighed** takket være Ansell Intercept Technology™. **Antistatisk iht. EN 1149.**

**Norm:**

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

**Bemærk:**

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

**Teknisk beskrivelse**

Handskestørrelse	8
Serie	HyFlex®
Beskyttelseskategori	Kategori III
Handsketype	Varmebeskyttelsehandsker

Handskeegenskab	Flammehæmmet trin X
Handskeegenskab	latexfri
Handskeegenskab	Silikonfri
EN 388	3X41D
EN 407	X1XXXX
Kontaktvarme op til	100 °C
Bæremateriale	Lycra®, Kevlar®
Belægning	Nitrilskum
belægningsvariant	indvendig håndflade
Farve	turkis / grå
Materiale	Nitril
Anvendelse	flergangsbrug
Længde	206 mm
Indhold	12
Vask	40 °C kulørtvask
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	13G
Skærebeskyttelsesklasse	D
Norm	EN 407
Vægt	25,9 g
Produkttype	Varmebeskyttelsehandsker