

Ansell**Kuldebeskyttelsehandsker, par ActivArmr® 97-011, Handskestørrelse: 11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

094823 11

GTIN

76490457242

Artikelklasse

04P

Beskrivelse**Udførelse:**

ActivArmr® 97-011. Vinterhandsker med 3/4-nitrilbelægning mod vind-, fugt- og kuldepåvirkninger. **God gribesikkerhed** takket være den ru belægning. Med **åndbart dobbeltstof** og **blødt inderfor**.

Udførelse reklametekst:

ActivArmr® 97-011. Vinterhandske med 3/4-nitrilbelægning mod vind-, væske- og kuldepåvirkninger.

- **God gribesikkerhed** takket være ru belægning på håndens inderside.
- **God synlighed** takket være orange basismateriale af polyester acryl.
- **Med åndbart dobbeltstof og blødt inderfor.**

Anvendelse:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Anvendelse reklametekst:

Til blæsende, koldt eller vådt arbejdsmiljø.

Norm:

EN 388; EN 511

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Henvisning reklametekst:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Teknisk beskrivelse

Handskestørrelse	11
Serie	ActivArm [®]
Handsketype	Kuldebeskyttelseshandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Indhold	6
Anvendelse	flergangsbrug
Anvendelsesområde	Allround
Strikketeknologi	106114G3
Skærebeskyttelsesklasse	A
Længde	240 mm
EN 388	4132A
EN 511	010
Bæremateriale	Polyester-akryl
Materiale	Nitril
Belægning	Nitril
belægningsvariant	3/4-belægning
Farve	sort / orange
Vægt	72,1 g
Produkttype	Kuldebeskyttelseshandsker