

Garant**Mini grensav Ergonomisk greb****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	581195
GTIN	4045197786203
Artikelklasse	58Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Kompakt bøjlesav med **ergonomisk greb** til **udmattelsesfrit arbejde** på vanskeligt tilgængelige steder. Den dynamiske form sikrer et **ideelt kraftflow** og sikrer større kontrol over savklingen. Trinløs klingspænding med riflet møtrik.

Klingelængde 150 mm.

Nedstrygeren med dens markante savbue udmærker sig ved de savklinger, der er spændt i den U-formede bøjle. Begrænsningen i skæredybden for håndnedstrygere udgøres i den forbindelse af afstanden til bøjlen. Denne holderform gør det muligt at anvende særligt tynde savklinger, som ved dobbeltsidet eller ikke-trækkende skærebevægelse ville bue ud i andre savformer.

Takket være de tynde håndsavklinger reduceres spåntagningsarbejdet på grund af den lille skærebredde, der skal bearbejdes. Dermed udgør denne type sav den klassiske standard ved håndsav indendørs for metalbearbejdning.

Leveringsomfang:

Inklusive **universal-savklinge** til metal, aluminium, træ og kunststof.

Teknisk beskrivelse

Samlet længde	260 mm
Klingelængde	150 mm
Grebsposition, justerbar	nej
monteret savklinge	Universal-savklinge
Savklinge, materialekompatibilitet	metal

Savklinge, materialekompatibilitet	Aluminium
Savklinge, materialekompatibilitet	Træ
Savklinge, materialekompatibilitet	Kunststof
Produkttype	Buesav

Tilbehør

Savklingesæt, 12 dele, „PUK“, træ (313)14 tænder/tomme	581260
Savklingesæt, 12 dele, „PUK“ Universal (310)25 tænder/ tomme	581270
Savklingesæt, 12 dele til „PUK“-sav, metal (312)32 tænder/ tomme	581250