

**Våd- og tørstøvsuger AERO, Producentbetegnelse: 21-01****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	078540 21-01
GTIN	5711145158833
Artikelklasse	07C

Beskrivelse**Udførelse:**

Robust og effektiv **våd- / tørstøvsuger** med fleksibelt slangetilslutningssystem (MultiFit) til løsning af professionelle rengøringsopgaver. **Udskilningsgrad > 99,9 %**. Kompakt universalstøvsuger med Push & Clean **filterrengøringsystem**.

Leveringsomfang:

Inklusive sugeslange, buet håndrør, vådfilter og afvaskeligt filterelement (PET).

Bemærk:

Andre sikkerhedsstøvsugere til alle fareklasser (sundhedsfarlige eller eksplosionsfarlige støvtyper) fås på forespørgsel (klasse L, M, H).

Teknisk beskrivelse

Udblæsningsfunktion	ja
Vægt	7,5 kg
Luftvolumenstrøm	60 l/s
Beholdervolumen	20 l
Bredde	385 mm

Sugeslangelængde	2,5 m
Antal turbiner	1
Højde	505 mm
Effektforbrug	1250 W
Længde	375 mm
Slange-Ø	32 mm
Producentbetegnelse	AERO 21-01 PC
Udskilningsgrad	99,9 %
Vakuum	210 mbar
Kabellængde	5 m
Arbejdsstøj	64 dB(A)
Filterrengøring	Push & Clean system
Filtersystem	PET filterelement
Bemærk	Kompakt
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Våd- og tørsuger

Tilbehør

Forlængerrør i rustfrit stål Producentbetegnelse 8074	078556 8074
Gulvmundstykke, 400 mm bred Producentbetegnelse 3666	078555 3666