

HEDI

Apparatkabeltromle kunststof med 3-dobbelt stik, Type: 40N



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 081116 40N |
| GTIN | 4003644000098 |
| Artikelklasse | 08B |

Beskrivelse

Udførelse:

Med GS-mærke.

Apparatkabeltromle kunststof. Kabelende med brudsikkert 3-dobbelt stik, fuldstændigt jordet, stænkvandsbeskyttet, IP44. 3-dobb. stikkontakt med selvlukkende dæksler. Til **konstant** anvendelse udendørs. Opfylder **BGI 600** (industri). Stænkvandsbeskyttet IP 44.

Neopren-kabel

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------|---------|
| Kabelklasse | H07RN-F |
| Kabelopbygning | 3G1,5 |
| Kabellængde | 40 m |
| Materiale, kabel | Neopren |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 44 |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Nominel effekt, rullet ud | 3500 (16 A) W |
| Slagfast og stænkvandsbeskyttet | Kategori 2 (K2) iht. BGI |
| Materiale, hus | Kunststof |
| Energiforsyning | Med kabel |
| Produkttype | Kabeltromle |