

HEDI

Apparatkabeltromle i kunststof med 3-dobbelt stik til F, B, PL og CZ, Type: 40N



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081117 40N
GTIN	4003644000081
Artikelklasse	08B

Beskrivelse

Udførelse:

Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ.**

Apparatkabeltromle kunststof. Kabelende med brudsikkert 3-dobbelt stik, fuldstændigt jordet, stænkvandsbeskyttet, IP44. 3-dobb. stikkontakt med selvluukkende dæksler. Til **konstant** anvendelse udendørs. Opfylder **BGI 600** (industri). Stænkvandsbeskyttet IP 44.

Neopren-kabel

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1$ mm, men værktøjer og ledninger skal holdes fjernt.

Teknisk beskrivelse

Kabellængde	40 m
Materiale, kabel	Neopren
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16 A) W
Beskyttelsesklasse IP	IP 44

Kabelklasse	H07RN-F
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Kabelopbygning	3G1,5
Materiale, hus	Kunststof
Energiforsyning	Med kabel
Produkttype	Kabeltromle