

HEDI**Kabeltromle, kunststof til F, B, PL og CZ, Type: 25N****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	081127 25N
GTIN	4003644000067
Artikelklasse	08B

Beskrivelse**Udførelse:**

Hedi® kabeltromler står for kvalitet „Made in Germany“ og lang levetid. Tromleenheder, der er specielt udviklet, sørger for en optimeret kabelføring. Den integrerede rotationsstopkontakt forhindrer utilsigtet rotation af tromlen. Alle kabeltromler er udstyret med termorelæer. Med stikkontakter til **landene F, B, PL og CZ**. Med selvlukkende låg. Til **permanent** anvendelse udendørs. Overholder DGUV I 203-005 (ehemals BGI 600).

Funktion:

IP44: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og mod indtrængning af fremmedlegemer med $\varnothing > 1 \text{ mm}$, men værktøjer og ledninger skal holdes fjern.

Teknisk beskrivelse

Kabellængde	25 m
Kabelopbygning	3G1,5
Kabelklasse	H07RN-F
Nominel effekt, rullet ud	3500 (16A) W
Materiale, kabel	Neopren

Beskyttelsesklasse IP	IP 44
Slagfast og stænkvandsbeskyttet	Kategori 2 (K2) iht. BGI
Antal stikkontakter	3
Materiale, hus	Kunststof
Energiforsyning	Med kabel
Diagnosesystem tilgængeligt	ja
Produkttype	Kabeltromle