

uvex**Nitrilhandsker, par uvex phynomic C3, Handskestørrelse: 7**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	094477 7
GTIN	4048612043486
Artikelklasse	04W

Beskrivelse

Udførelse:

phynomic C3. Med fugtafvisende nitrilskumsbelægning og god åndbarhed. Med levnedsmiddelcertificering, allergivenlig.

uvex phynomic-serien. Særligt let, fleksibel skærebeskyttelseshandske med god pasform.

Optimalt

egnet til opgaver, der kræves en særlig høj grad af føleevne. Oeko-Tex® standard 100 og uden silikone.

Norm:

EN 388; EN 420

Bemærk:

Den mindste bestillingsmængde svarer til en emballageenhed (VPE) eller et multiplum af denne.

Característica de los guantes: Exento de silicona

Característica de los guantes: Certificación para la manipulación de alimentos

Glove characteristics: Foodstuffs certified

Glove characteristics: Silicone-free

Käsineiden ominaisuudet: Elintarvikesertifiointi

Käsineiden ominaisuudet: Ei sisällä silikonia

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

EN 388:2016: 4X43B

Teknisk beskrivelse

Handkestørrelse	7
Serie	uvex phynomic
Handsketype	Universalhandsker
Beskyttelseskategori	Kategori II
Handskeegenskab	Silikonefri
Handskeegenskab	Levnedsmiddelcertificering
Beklædning, standard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388:2016	4X43B
Bæremateriale	Polyamid, HPPE
Belægning	Nitrilskum
Anvendelsesområde	Præcision
Farve	turkis
Skærebeskyttelsesklasse	B
Produkttype	Skærebeskyttelsehandsker