




Topnøglesortiment 1/4"-firkant 13 dele, med tommemål



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630561
GTIN	4018754261604
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind op til 3/8 tomme (amerikanske størrelser).

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 9 stk. nr. 631100
str. 3/16; 7/32; 1/4; 9/32; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2
Forlængere: 2 stk. nr. 632400
str. 50; 150
Kardanled: 1 stk. nr. 633500 str. 1/4
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000 str. 1/4
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	1/4 tommer
Nøglestørrelse, mål	tommer

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	3/16-1/2 tommer
Antal dele	13
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Kardanled, 1/4 tomme Type 1/4	633500 1/4
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 150 mm	632400 150
Forlænger, 1/4 tomme Hel længde 50 mm	632400 50