



Topnøglesortiment til Torx®-skruer, 1/4 tomme firkant 21 dele



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	630761
GTIN	4018754261598
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til udvendige Torx®-skruer med gevind M3 – M8. Til indvendige Torx®-skruer med gevind M2,5 – M20.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel, beskyttet mod afskalning vha. nikkelforkromning.

Leveringsomfang:

Toppe - til Torx®: 6 stk. nr. 631500 str. E4; E5; E6; E7; E8; E10

Skruerbits - til Torx®: 9 stk. nr. 631801 str. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40

T-greb: 1 stk. nr. 633000

Greb: 1 stk. nr. 632800

Forlængere: 2 stk. nr. 632400 i str. 50; 150

Kardanled: 1 stk. nr. 633500

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 632000

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 57 mm

Drivfirkant: 1/4 tommer

Teknisk beskrivelse

Antal dele	21
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Topnøgle til Torx®-skruer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Længde	227 mm
Bredde	131 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle