




Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 44 dele



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 634411 |
| GTIN | 4018754261154 |
| Artikelklasse | 63A |

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M4 – M14, til tændrør 16 og 20,8 mm og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M12.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 15 stk. nr. 637000 str. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

Toppe, ekstra lange til tændrør: 2 stk. nr. 637310 str. 16; 20,8

Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637600 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

Ringgaffelnøgler: 15 stk. nr. 613500 str. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22

T-greb: 1 stk. nr. 635700

Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm

Kardanled: 1 stk. nr. 636200

Skralde: 1 stk. nr. 635000

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 82 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 7-22 mm

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 3-10 mm

Teknisk beskrivelse

| | |
|---|-----------------------|
| Nøglestørrelse, mål | metrisk |
| Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle | 3-10 mm |
| Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle | 7-22 mm |
| Drivfirkant | 3/8 tommer |
| Antal dele | 44 |
| Drivprofil | Sekskant-skruetrækker |
| Drivprofil | 12-kant-topnøgle |
| Emballage | ABS-kunststofboks |
| Længde | 481 mm |
| Bredde | 288 mm |
| Højde | 82 mm |
| Produkttype | Topnøgle |