



## Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 33 dele, metrisk/tommer



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	634711
GTIN	4018754260430
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M4 – M14, til skruer/møtrikker med gevind op til 9/16 tomme (amerikanske tommemål).

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, 12-kantede: 16 stk. nr. 637000

str. 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22

Toppe, 12-kantede: 12 stk. nr. 637100 str. 1/4; 5/16; 11/32; 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 5/8; 11/16; 3/4; 13/16; 7/8

T-greb: 1 stk. nr. 635700

Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm

Kardanled: 1 stk. nr. 636200

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Højde: 57 mm

Drivfirkant: 3/8 tommer

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 7-22 mm

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle: 1/4-7/8 tommer

### Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	7-22 mm
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	1/4-7/8 tommer
Nøglestørrelse, mål	metrisk / tommer
Drivfirkant	3/8 tommer
Antal dele	33
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Længde	413 mm
Bredde	230 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 18 mm	637000 18
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 3/8 tommer	637100 3/8
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 7/16 tommer	637100 7/16
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 13 mm	637000 13
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 11/32 tommer	637100 11/32
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 9/16 tommer	637100 9/16
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 5/16 tommer	637100 5/16
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 9 mm	637000 9
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 15 mm	637000 15
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 20 mm	637000 20
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 7 mm	637000 7
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75

12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 11 mm	637000 11
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 17 mm	637000 17
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 3/4 tommer	637100 3/4
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 5/8 tommer	637100 5/8
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 19 mm	637000 19
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637000 16
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 12 mm	637000 12
Reverserbar skraldenøgle, 3/8 tomme Type	635000
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 14 mm	637000 14
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 1/2 tommer	637100 1/2
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 10 mm	637000 10
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 21 mm	637000 21
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 22 mm	637000 22
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 1/4 tommer	637100 1/4
12-kantet hoved 3/8 tomme Nøglestørrelse 11/16 tommer	637100 11/16
12-kantet hoved, 3/8 tomme Nøglestørrelse 8 mm	637000 8