



## Topnøglesortiment med gaffel-/ringnøgle, 1/2 tomme firkant 47 dele



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	638561
GTIN	4018754261178
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M22. Tændrør 16 og 20,8 mm. Skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M12.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

Toppe, sekskantede: 19 stk. nr. 642200

str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19;

21; 22; 24; 27; 30; 32; 34

Toppe til tændrør: 2 stk. nr. 642450

str. 16; 20,8

Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 643200

str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12

T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

Forlængere: 3 stk. nr. 641000

str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2  
 Gaffel-/ringnøgler: 13 stk. nr. 613500  
 str. 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24  
 Opbevaring i: ABS-kunststofboks  
 Højde: 82 mm  
 Drivfirkant: 1/2 tommer  
 Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle: 8-34 mm  
 Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-12 mm

## Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	4-12 mm
Antal dele	47
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-34 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivprofil	Unbrakonøgle
Drivprofil	6-kant-topnøgle
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivfirkant	1/2 tommer
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	481 mm
Bredde	288 mm
Højde	82 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

12-kantet tændrørstop, 1/2 tomme Nøglestørrelse 20,8 mm	642450 20,8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613500 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 11 mm	613500 11
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 9 mm	642200 9
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613500 13

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 32 mm	642200 32
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 16 mm	613500 16
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 24 mm	613500 24
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 27 mm	642200 27
12-kantet tændrørstop, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642450 16
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 30 mm	642200 30
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 34 mm	642200 34
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 12 mm	642200 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 22 mm	613500 22
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 15 mm	613500 15
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643200 5
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 12 mm	613500 12
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613500 19
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 21 mm	642200 21
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 19 mm	642200 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 14 mm	613500 14
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 22 mm	642200 22
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 11 mm	642200 11
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613500 10
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 15 mm	642200 15
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 16 mm	642200 16
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643200 4
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 18 mm	642200 18
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643200 7

6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 8 mm	642200 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 21 mm	613500 21
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 14 mm	642200 14
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 13 mm	642200 13
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 24 mm	642200 24
Reverserbar skraldenøgle, 1/2 tomme Type	640100
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 18 mm	613500 18
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 17 mm	642200 17
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641000 75
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
6-kantet hoved, 1/2 tomme Nøglestørrelse 10 mm	642200 10
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2