



Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 15 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	633816 6
GTIN	4018754260713
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 6-kantede toppe nr. 637200.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm

Kardanled: 1 stk. nr. 636200

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-19 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Antal dele	15
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Emballage	ABS-kunststofboks

Længde	322 mm
Bredde	134 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8