



Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 19 dele, Type: 6



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	633916 6
GTIN	4018754260737
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 6-kantede toppe nr. 637200.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M14.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 14 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22 mm

T-greb: 1 stk. nr. 635700

Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm

Kardanled: 1 stk. nr. 636200

Skraldenøgle: 1 stk. nr. 635000

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivprofil	Sekskant-topnøgle
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, sekskantet topnøgle	8-22 mm
Antal dele	19
Drivfirkant	3/8 tommer

Længde	322 mm
Bredde	134 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
Gennemstiksskralde med kort greb, 1/4 tomme	632600
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75