



Topnøglesortiment 3/8 tomme firkant 24 dele, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	634316 12
GTIN	4018754260447
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 637000.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M5 – M12, til tændrør og til skruer med indvendig sekskant med gevind M4 – M12.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Toppe 12-kantede og 6-kantede: 11 stk. i str. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm

Toppe til tændrør: 1 stk. nr. 637310 str. 16

Skruetrækkerbits, sekskant: 7 stk. nr. 637600 str. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10

T-greb: 1 stk. nr. 635700

Forlængere: 2 stk. nr. 63 5400 i str. 75; 240 mm

Kardanled: 1 stk. nr. 636200

Skralde: 1 stk. nr. 635000

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	12-kant-topnøgle

Drivprofil	Sekskant-skruestrækker
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle	3-10 mm
Antal dele	24
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-19 mm
Emballage	ABS-kunststofboks
Længde	413 mm
Bredde	230 mm
Højde	57 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 6 mm	637600 6
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 3 mm	637600 3
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 240 mm	635400 240
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 7 mm	637600 7
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 8 mm	637600 8
Top til tændrør 3/8 tomme Nøglestørrelse 16 mm	637310 16
Kardanled, 3/8 tomme Type 3/8	636200 3/8
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 4 mm	637600 4
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 10 mm	637600 10
6-kantet skruebit 3/8 tomme sekskant 5 mm	637600 5
T-greb, 3/8 tomme Hel længde 165 mm	635700 165
Forlænger, 3/8 tomme Hel længde 75 mm	635400 75