



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 15 dele, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637714 12
GTIN	4018754260867
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 642100.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 12 stk. str. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

2 forlængere: Nr. 641000 str. 130; 255

1 skralde: Nr. 640100

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Antal dele	15
Drivfirkant	1/2 tommer
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	10-32 mm
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivprofil	12-kant-topnøgle
Emballage	ABS-kunststofboks

Længde	413 mm
Bredde	226 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle

Tilbehør

Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255