



Topnøglesortiment 1/2"-firkant 28 dele, Type: 12



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	637916 12
GTIN	4018754260843
Artikelklasse	63A

Beskrivelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 642100.

Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22.

Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

Leveringsomfang:

Krafttoppe: 22 stk. str. 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24; 26; 27; 28; 30; 32 mm

T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

Forlængere: 3 stk. nr. 641000 str. 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Teknisk beskrivelse

Nøglevideområde, tolvkantet topnøgle	8-32 mm
Antal dele	28
Nøglestørrelse, mål	metrisk
Drivfirkant	1/2 tommer

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Længde	454 mm
Bredde	253 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle