



## Topnøglesortiment 1/2"-firkant 31 dele, Type: 12



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	638016 12
GTIN	4018754260881
Artikelklasse	63A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**Drev-/forbindelsesdele** iht. **DIN 3122 / 3123**; **toppe** iht. **DIN 3124**. Indvendig/udvendig firkant iht. **DIN 3120**. Med 12-kantede toppe nr. 642100.

#### Anvendelse:

Til skruer med udvendig sekskant/møtrikker med gevind M6 – M22 og skruer med indvendig sekskant med gevind M5 – M18.

#### Materiale:

Chrome-Alloy-Steel; forkromet.

#### Leveringsomfang:

Krafttoppe: 17 stk. istr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm

Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643200 str. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14

T-greb: 1 stk. nr. 641300 str. 300

Forlængere: 3 stk. nr. 641000 75; 130; 255

Kardanled: 1 stk. nr. 641600 str. 1/2

Skralde: 1 stk. nr. 640100 str. 1/2

Opbevaring i: ABS-kunststofboks

### Teknisk beskrivelse

Drivprofil	12-kant-topnøgle
Drivprofil	Unbrakonøgle
Nøglevideområde, sekskantet skruenøgle	4-14 mm

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Nøgleviddeområde, tolvkantet topnøgle	8-32 mm
Antal dele	31
Drivfirkant	1/2 tommer
Længde	454 mm
Bredde	253 mm
Højde	64 mm
Produkttype	Topnøgle

## Tilbehør

6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 6 mm	643200 6
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 10 mm	643200 10
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 7 mm	643200 7
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 4 mm	643200 4
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 75 mm	641000 75
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 8 mm	643200 8
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 12 mm	643200 12
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 255 mm	641000 255
T-greb, 1/2 tomme Hel længde 300 mm	641300 300
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 14 mm	643200 14
Kardanled, 1/2 tomme Type 1/2	641600 1/2
6-kantet skruebit 1/2 tomme sekskant 5 mm	643200 5
Forlænger, 1/2 tomme Hel længde 130 mm	641000 130