



LED-projektør, 230 V, Effektforbrug: 26W



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081265 26
GTIN	5708997354407
Artikelklasse	08C

Beskrivelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.

- **Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.**
- **Høj lyseffekt, lavt energiforbrug, lang levetid.**
- **Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.**

NOVA-arbejdslampe med integreret bæregreb. Højeffektiv COB-LED med 5-trins lysdæmpningsfunktion; kan drejes.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Teknisk beskrivelse

Effektforbrug	29 W
Lysnet	400 - 4000 lm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Lysfarve	6000 K

Vægt	2380 g
Energiforsyning	Med kabel
Nominel spænding	100 - 240 V
Totalbredde	88 mm
Samlet længde	235 mm
Samlet højde	233 mm
Tilslutningskabel, længde	5 m
ATEX-zone	Ingen
Producentbetegnelse	NOVA 4K
Produktnavnsegenskab	230 V
Produkttype	Lampe